

OptiFlex® ProX CF

Unidad de recubrimiento en polvo con copa de aplicación

Cambios de color en 20 segundos
Desmontaje sin necesidad de usar herramientas

La unidad OptiFlex ProX CF es la solución perfecta para el uso en el laboratorio, las pruebas de calidad del polvo y el recubrimiento de pequeñas cantidades de muestras o de pequeño tamaño. El funcionamiento de la unidad se basa en la tecnología acreditada OptiFlex ProX y está diseñada para una máxima conveniencia industrial debido a su diseño sólido. Los magníficos resultados de aplicación y los recubrimientos reproducibles son el resultado de una perfecta coordinación entre los tres componentes principales: el control de pistola OptiStar® ProX, la pistola manual OptiSelect® ProX y el módulo inyector totalmente integrado. Gracias al rápido desmontaje sin necesidad de usar herramientas y a la total visibilidad de los componentes que transportan el polvo, se puede realizar un cambio de color de alta calidad en 20 segundos.

Características principales:

- Módulo inyector totalmente integrado
- Diseño sólido y duradero
- Volumen del vaso del embudo 300 ml o 600 ml
- Desmontaje sin necesidad de usar herramientas

Beneficios para el cliente:

- Se garantizan resultados de recubrimiento de excelente calidad y reproducibles
- Control riguroso de todos los parámetros del recubrimiento
- Cambio de color sencillo y seguro en 20 segundos
- Inspección visual de todos los componentes de transporte de polvo
- Adecuado para todos los tipos de polvo orgánico
- Adecuado para el uso industrial diario



OptiFlex ProX CF como unidad de escritorio



*OptiSelect ProX
(Tipo GM06-CF)*

Your global partner for high quality powder coating

Gema

OptiStar ProX

- Tecnología TargetSpray para una mayor calidad de la superficie, ahorro de polvo y tiempo
- Monitorea y controla con exactitud todos los parámetros neumáticos y electrostáticos de la aplicación
- Precise Charge Control (PCC) para aplicaciones de recubrimiento exigentes desde el punto de vista de la calidad
- Electrostatic App (E-App) para obtener transparencia en el recubrimiento
- Digital Valve Control (DVC) para una alimentación exacta del polvo
- Interfaz de usuario intuitiva para la configuración de parámetros y el almacenamiento de programas



OptiStar ProX



¡Gema Switzerland reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas sin previo aviso!

Gema Switzerland GmbH

Sommerrastrasse 5 | 9200 Gossau | Switzerland
T +41 71 313 83 00 | www.gemapowdercoating.com

